



float_fx



float_fx. Opslag en zonering.

Functioneel, rendabel en uiterst variabel – zo biedt *float_fx* de ideale opbergruimte-oplossing voor alle Office-bereiken. Met een kastdiepte van 425 mm worden de aanwezige kantooroppervlakten optimaal benut. Door de mooi afgewerkte achterwanden is het ook mogelijk om de kasten vrij in de ruimte te plaatsen – opbergruimte en afscheiding in één. Gestoffeerde achterwanden (optioneel) verbeteren de akoestiek in de ruimte, kunnen worden gebruikt als prikbord en zorgen voor kleuraccenten op kantoor. *float_fx* – dat wil zeggen kwaliteit tot in het kleinste detail. Zo garanderen het hoogwaardige beslag en uittrekelementen van Hettich® een soepel, betrouwbaar en onderhoudsvrij functioneren van alle bewegende delen.





float_fx rol- en staande containers.

Eenvoudig, functioneel en flexibel in te richten *float_fx* containers, waarmee u persoonlijke opbergruimte creëert op uw werkplek. In vele details komen de gestelde kwaliteitseisen tot uitdrukking. Zo wordt bijv. een nieuw vast te zetten dubbel wiel met een draagvermogen van 70 kg

gebruikt. De van kogellagers voorziene uittrekbare ladegeleiders van Hettich® staan garant voor een hoog draagvermogen en een nauwkeurige lichte loop. Gedempte aanslagen zorgen ervoor dat de laden comfortabel openen en sluiten. De *float_fx* containers zijn in verschillende uitvoerin-

gen beschikbaar. Het model trend en het model comfort met geïntegreerd Silent®-systeem (zelfsluitend en dempend). *comfort* en *trend*: beide modellen voldoen elk op een eigen wijze aan de toonaangevende normen op het gebied van kwaliteit, design en bedieningsgemak.

Rijk aan details.

Overzicht.



Met kantelbeveiliging.
Uitneembaar metalen hang-
mappenframe.



Wieldrager van staal.
Stabiele bevestiging van de wielen met
elk een draagvermogen van 70 kg.



Schrijfmateriaalende 25 mm diep,
zwart PS kunststof, voor *float_fx trend*.



Schuiflade zwart staal
voor *float_fx trend*, diepte 800 mm evenals
float_fx comfort.



Schuiflade zwart PS kunststof
voor *float_fx trend* met diepte 600 mm.



Schrijfmateriaalende 40 mm diep,
zelfsluitend en dempend, voor *float_fx comfort*.



Rolcontainer	Rolcontainer	Rolcontainer	Rolcontainer
diepte 600 B 430 / H 600 10 HE, 1/3/3/3 HE	diepte 600 B 430 / H 600 10 HE, 1/3/6 HE	diepte 800 B 430 / H 600 10 HE, 1/3/3/3 HE	diepte 800 B 430 / H 600 10 HE, 1/3/6 HE



Container	Container	Alle fronten ook met greep.
diepte 800 resp. 600 B 430 / H 740 12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE	diepte 800 resp. 600 B 430 / H 740 12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE	Alternatieve greepvormen: profielgreep, beugelgreep, gebogen greep en verzonken handgreep.

B = breedte, H = hoogte, HE = hoogte-eenheid (1 hoogte-eenheid = 50 mm).
Alle vermelde afmetingen zijn verkrijgbaar in de modellen *trend* en *comfort*.



Uitvoering:

Front: Naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.
Romp: Bovenpaneel, zijpanelen en achterwand naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst. Bodemplaat melamine met naadloze ABS laserkantenband. Indien de zijpanelen in melamine is de bodemplaat in dezelfde kleur, bij zijpanelen in fineer is de bodemplaat in melamine pasteligrijs (D22).
Zitkussen: Optioneel voor containers met een hoogte van 600 mm.
Kantelbeveiliging: Uittrekblokkering bij alle containers, extra contragewicht bij containers met hangmappenframe.

Model *trend*:
Uittrekelementen zelfsluitend, schuiflade kunststof bij diepte 600 mm, staal bij diepte 800 mm. Schrijfmateriaalende 25 mm hoog.
Model *comfort*:
Uittrekelementen met Silent®-systeem (zelfsluitend en dempend), schuifladen staal, schrijfmateriaalende 40 mm hoog.

float_fx trolleys.

Wanneer het gaat om mobiele opbergruimte bewijzen *float_fx* trolleys goede diensten. Door de uitrusting met wielen en handgrepen kunnen deze snel overal daarheen worden verplaatst waar ze op dat moment nodig zijn. In de versie met werkblad fungeren trolleys ook als tijdelijke sta-werkplek of als plek voor staande besprekingen. *float_fx* trolleys bieden veel opbergruimte op een kleine oppervlakte. Ze kunnen in variabele mo-

dules afhankelijk van model worden uitgerust met maximaal vijf laden en een schrijfmateriaalende. De van kogellagers voorziene uittrekbare ladegleiders van Hettich® zorgen voor maximaal bedieningsgemak. Kortom: *float_fx* trolleys staan voor rendabiliteit op kantoor – groot voordeel bij in vergelijking geringe investering.



Rijk aan details.

Overzicht.



Hangmappenframe A4
105 % (extra uittreklengthe) en steekbaar hangmappenframe.



Kastinrichting-combinatie
bijvoorbeeld voor de trolleys met horizontale roldeuren.



Uitklapbare kledinghaak,
optioneel voor alle trolleys met horizontale roldeuren.



Werkblad
deels neerklapbaar, bij de 530 mm brede trolley.



Schuiflade
zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.



Beugelgreep
voor moeiteloos voortbewegen van de trolleys.



Trolley met horizontale roldeuren
B 530 / D 480 / H 1100
2 legborden



Trolley met horizontale roldeuren
B 530 / D 480 / H 1123
2 legborden met neerklapbaar werkblad



Trolley met horizontale roldeuren
B 530 / D 480 / H 1100
2 legborden



Trolley voor 19" mediatechniek
B 590 / D 600 / H 1100
Trolley met verticale roldeur, zonder inrichting, Kabeldoorvoer rond in bovenpaneel en bodemplaat.

B = breedte, D = diepte, H = hoogte

Uitvoering:

Front: Roldeur polypropyleen met matzilveren of witte coating, lamellendikte 12 mm, lamellenbreedte 26,5 mm. Kunststof greeplijst, zilver of wit, met slot.
Romp: Naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband, finer met bladrand herlijst.

Trolley 530 en 750 mm met horizontale roldeur: Legborden en scheidingsschot melamine met naadloze ABS laserkantenband. Indien de zijpanelen in melamine zijn de legborden en het scheidingsschot in dezelfde kleur, bij zijpanelen in finer zijn de legborden en het scheidingsschot in melamine pastelgrijs (D22). Plankdragers in hoogte verstelbaar, geschoefd, nuttige belasting max. 20 kg.

Werkblad: Naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband, finer met bladrand herlijst.
Wielen: 4 dubbele wielen kunststof met rem, zacht. Wielendrager staal met telkens 2 wielopnames, kunststof hoekbescherming aan alle kanten.

Mediatrolley 590 mm met front: Lamellenbreedte 30 mm. Aluminium greeplijst, zilver, met slot. Zonder kastinrichting, voor 19 inch mediatechniek. Overige uitvoering als boven.

float_fx kasten.

Het *float_fx* kastprogramma biedt een groot assortiment kasttypes, afgestemd op verschillende eisen: kasten met open front, kasten met draaideuren, schuifdeuren, horizontale roldeuren en verticale roldeuren. De systeemmaten richten zich – uitgaande van een uniforme kastdiepte van 425 mm – naar gangbare rasterbreedtes in de ordnerhoogtes van twee tot zes OH. Schuifdeurkasten en garderobekasten zijn tevens verkrijgbaar in een diepte van 600 mm, bijzetkasten in tafelhoogte 740 mm en opzetkasten maken het programma compleet.





Gestoffeerde achterwand.

Optioneel bij de kasten tot vier ordnerhoogtes en opzetelementen
1 ordnerhoogte: als prikbord geschikte gestoffeerde achterwand.



Mooi afgewerkte achterwanden.

De achterkanten van alle *float_fx* kasten zijn allemaal mooi afgewerkte achterwanden. Daardoor kunnen de kasten ook vrijstaand in de ruimte worden geplaatst en vervullen zo tevens een ruimte verdelende functie. Desgewenst zijn de achterwanden ook gestoffeerd verkrijgbaar, zodat ze als prikbord kunnen worden gebruikt. De keuze uit verschillende stoffen biedt vele mogelijkheden om in het kader van kantoorarchitectuur kleuraccenten te plaatsen. De kastinrichting van *float_fx* is uiterst variabel. Legborden, schuifladen en hangmappenframes kunnen naar individuele behoefte worden geplaatst. Kwalitatief hoogwaardige uittrekelementen van Hettich® garanderen soepel en comfortabel functioneren. De kantelbeveiliging van de kasten is gewaarborgd door een algemene uittrekblokkering, door speciale montagesets voor wandbevestiging of door contragewichten.

Apothekerskast.

De apothekerskast zorgt voor opbergruimte binnen handbereik met directe toegang. Het interieur kan flexibel worden ingericht. Bovendien kan met het meubel een ruimte worden ingedeeld en is met een hoogte van 1100 mm open communicatie staand mogelijk.



Rijk aan details.

Overzicht.



Uittrekgbord.

Aan het legbord van de vierde ordnerhoogte kan indien gewenst een uittrekgbord worden gemonteerd.



Garderobekast (diepte 425 mm).

Kastinrichting van de garderobekast met hoedenplank, uittrekbare kleeherger en spiegel (optioneel).



Hangmappenframe.

De uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklenge) van Hettich® garandeert een comfortabele toegang tot het hangmappenframe. Het zelfsluitende systeem en de afzonderlijke uittrekblokkering zorgen voor comfortabele bediening en kantelbeveiliging.



Schuifladen.

Ook de schuifladen van staal hebben een extra uittreklenge (105 %), zijn zelfsluitend en voorzien van een afzonderlijke uittrekblokkering.



Handgrepen.

Afhankelijk van het model zijn verschillende greepvormen verkrijgbaar (zie prijslijst): profielgreep, beugelgreep, gebogen greep, verzonken handgreep en draaiknop.



Kastinrichting.

De kastinrichting is optioneel verkrijgbaar. Bij de apothekerskast is er b.v. keuze uit het organisatiepaneel met prikboard, het afsluitbaar vak, het hangmappenframe en de schrijfmateriaalende.



Uitvoering:

Front: Naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.

Roldeuren: polypropyleen met matzilveren of witte coating, dikte 12 mm.

Romp: bovenpaneel en bodemplaat resp. zijpanelen naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband, fineer met bladrand herlijst.

Achterwand: Naar keuze melamine of fineer. Buitenzijde van de achterwand altijd mooi afgewerkt uitgevoerd. Optioneel: gestoffeerde achterwand, geschikt als prikboard (mogelijk tot kashoogte 4 OH en voor opzetelement 1 OH).

Legborden: Steekbare veiligheids-plankdragers, in hoogte verstelbaar.

Voor kasten met open front: Naar keuze melamine met naadloze ABS laserkantenband voor of fineer met multiplex voorkant.

Voor kasten met front

legborden melamine met ABS laserkantenband voor: bij zijpanelen in melamine zijn legborden in dezelfde kleur als de zijpanelen, bij zijpanelen in fineer zijn legborden in melamine pastelgrijs (D22).

Legborden staal: RAL 7035 lichtgrijs.

Uittrekgbord: Voor kasten 4 OH en hoger: Uitvoering in de kleur van de legborden. Gemonteerd aan de onderkant van het legbord 4 OH.

Pootuitvoering

Kasten: stelgliders metaal, in hoogte verstelbaar tot 15 mm.

Optioneel: sokkel staal, met poedercoating volgens stalenkaart, hoogte 40 mm, tot 15 mm in hoogte verstelbaar. Optioneel rondlopend of te kiezen voor elke zijde.

Bijzetkasten: stelgliders van zwarte kunststof, in hoogte verstelbaar tot 8 mm. Uittrekelementen, achteraf te monteren (Hettich® Systema TOP 2000):

Lade (voor schuiflade en hangmappenframe) staal met poedercoating zwart, schuiflade: uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklenge), zelfsluitend en met afzonderlijke uittrekblokkering.

Hangmappenframe: hangmappenframe staal met coating zwart, uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 50 105 % (extra uittreklenge). Zelfsluitend en afzonderlijke uittrekblokkering.

Sluitsysteem: centraal sluitsysteem, verwisselbare cilinderkernen met 40 verschillende sluitingen.

Kantelbeveiliging: uittrekblokkering bij alle kasten met uittrekelementen, wandbevestiging of optioneel schroefverbinding rug aan rug.


Overzicht.

Kasten met open front




Diepte 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)




6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)



Opmerking: MET sokkel hoogte + 30

Bijzetkasten




Opmerking: hoogte gelijk aan tafel-

Schuifdeurkasten




Diepte 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)




Diepte 600

3 OH (1100)
2 OH (750)



Opmerking: MET sokkel hoogte + 30

Bijzetkasten, Diepte 425



Opmerking: hoogte gelijk aan tafel-


Draaideur- en garderobekasten



Draaideurkasten

Diepte 425


6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)




Garderobekasten

Diepte 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)



Diepte 600




Opmerking: MET sokkel hoogte + 30

Kasten met horizontale roldeuren




Diepte 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)



Bijzetkasten



Opmerking: MET sokkel hoogte + 30

Opmerking: hoogte gelijk aan tafel-

Maten in mm

Overzicht.


Kasten met verticale roldeuren



Diepte 425

6 OH (2190)

5 OH (1840)



800

Opmerking: MET sokkel hoogte + 30


Dossierkast



Diepte 425

3 OH (1100)

2 OH (750)



800

1000

Diepte 600

3 OH (1100)

2 OH (750)



800

1000


Apothekerskast



Kastinrichting (tegen meerprijs):



3^{de} niveau:
organisatiepaneel met prikbord



2^{de} niveau:
afsluitbaar vak schrijfmateriaal-lade




1^{ste} niveau:
1 hangmappenframe



Apothekerskast links



Apothekerskast rechts



Opzetelementen met open front




Diepte 425

4 OH (1440)

3 OH (1090)

2 OH (740)


1 OH (350)



500

800

1000



1200

1600

Maten in mm

Perfect Partners.



paro_2



foxx



etio

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

